






标记  
MARK

ECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION

修改  
REVISE

日期  
DATE

核准  
APPROVE



### 材料及电镀

- ①. 塑件主体: PA66
- ②. 焊 针: 黄铜, 镀镍

### 电气性能

- 额定电压: 300V 250V
- 额定电流: 8A 7A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC1500V\1Min

### 机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注




深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	接线端子
料号 PART NO	HC-JXDZVC-3.5-16P

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)

比列  
SCALE 1:1



公差参数		X.xxx X.xx X.x	±0.10 ±0.30 ±0.50
Poles	Dim		
2-6P	Dim P		
7-12P	Dim P		
13-18P	Dim P	X.xx*	±1*
19-24P	Dim P	X.x*	±3*

单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮

