





技术指标:

- 1. 温度范围: -25℃~+85℃
- 2. 额定电压: 50V, AC/DC
- 3. 接触电阻: ≤20mΩ
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 5. 额定电流: 1A, AC, DC
- 6. 耐 压: 500V AC/minute

1	胶壳	PA66	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
 深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	胶壳	
		料号 PART NO	HC-SHB1.0-3Y	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1	
X. ±0.50	.XX ±0.10	单位 UNIT	MM	制图 DRAW
.X ±0.20	.XXX ±0.05	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED
ANGLES ±1°		版本 REV	A	批准 APPROVE
				夏操云
				赵亮亮

