




标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE



3 Pin以上



2 Pin



材料及电镀




- ①. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②. 塑件主体: PA66
- ③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
- ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
- ⑤. 塑件盖板: PA66

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1Min
- 使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 扭 力: 0.5Nm(4.43Lbin)
- 剥线长度: 7-8mm



2	方盒	铜	镀镍	
1	底座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	接线端子
料 号 PART NO	HC-JXDZK-5.08-15P

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 例
SCALE 1:1



公差参数	未注明公差:
mm	X.xxx ±0.10
mm	X.xx ±0.20
mm	X.x ±0.30
mm	X ±0.50

单 位
UNIT MM

制 图
DRAW AhYe

张 数
PART NO 1 OF 1



版 本
REV A

审 核
CHECKED 夏操云

批 准
APPROVE 赵亮亮