



说明:

1. 特性:

额定电压 :250V AC最大值
 额定电流 :最大3A
 接触阻抗 :30mΩ MAX.
 绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
 耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
 工作温度 : -45℃~+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated
 端 子 : 铜合金, 镀半金锡
 外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
 前壳镀镍后壳镀锡/钝化

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: DBH-44P 公 三排 传统焊线式 光孔 黑胶			
DRAWN: LYF	DATE: 2025-07-18	PART NO.	D-DBH044PM-A002		
		UNIT	mm	SCALE	free
		FILE NO.	Ckmtw-DB-0021	REV.	A