





14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
K	J	H	G	F	E	D	C	B	A	K	J	H	G
范围	>0~3	>3~18	>18~50	>50~120									

公差	±0.12	±0.15	±0.3	±0.5
----	-------	-------	------	------



适用线路板

技术要求:

1. 标识清晰可见, 表面不得有划痕, 裂纹, 变形, 起泡, 污损, 毛刺等明显影响使用功能和接触性能的缺陷;
2. 材料: 塑件PA66, 铜件黄铜H62;
3. 耐压: 1500V AC/Min;
4. 额定功率: 250V AC/DC 7.5A AC/DC;
5. 温度范围: -25~+85°C;
6. 接触电阻: ≤ 0.02 Ω;
7. 绝缘电阻: ≥ 1000MΩ;
8. 适用线规: WAG22#~18#。

未注公差	X.° ±3° X.X° ±0.5°			5 : 1			图解	A3	1of1	平弯针座			
<10	10~30	>30											
±0.2	±0.25	±0.45	mm			日期			品名				
制作	审核	批准	图号			HX-VH3.96-2PWZ-R			平弯针座				
标记	处数	更改内容及文件号			签字	日期	黄彬	张伟	罗小春	2020.8.25			
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1