


P. C. B LAYOUT



说明:

- 特性:
 - 额定电压 : 250V AC最大值
 - 额定电流 : 最大3A
 - 接触阻抗 : 30mΩ MAX.
 - 绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
 - 耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute
 - 工作温度 : -45°C~+85°C
- 材料:
 - 胶 芯 : PBT rated
 - 端 子 : 铜合金, 镀半金锡
 - 外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
镀镍或钝化处理
 - 鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡
 - 铆 钉 : 铜合金, 镀镍
 - 螺 丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

螺丝规格				
零件 编号	X尺寸	L尺寸	内牙	
			X	L
A/C/E	4.8	7.0	4#40	
B/D/F	5.8	7.0	4#40	
G	4.8	10.2	4#40	
H/I	4.8	8.2	4#40	

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: HDR-44P 母头 三排 半金 铆锁螺丝 黑胶			
DRAWN: LYF	DATE: 2024-05-07	PART. NO.	D-DMRH44PF-DO02		
		UNIT	mm	SCALE	free
		FILE NO.	Ckmtw-HDR-0022	REV.	A