

说明:

1. 特性:

额定电压 :250V AC最大值

额定电流 :最大3A

接触阻抗 :30mΩ MAX.

绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute

工作温度 : -45℃~+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated,



端 子 : 铜合金, 镀半金锡

外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢


镀镍或钝化处理

鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡

螺 母 : 铜合金, 镀镍



螺母规格			
X	零件编号	X尺寸	内牙
A		4.8	4#40
B		5.8	4#40



P.C.B LAYOUT

TOLERANCE TABLE

. 0	± 0.30
. 00	± 0.20
. 000	± 0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: HDR-44P 母头 三排 半金 前铆空心螺母 黑胶			
DRAWN: LYF	DATE: 2024-7-14	PART. NO.	D-DMRH44PF-C002		
		UNIT	mm	SCALE	free
		FILE NO.	Ckmtw-HDR-0029	REV.	A