



1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗：50欧姆
- 6、频率范围：0~6GHz

制图	版次	比例	
	审核	未标注公差的，以下列公差表为准 1. X. X±0.2      4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1    5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1°      6. 倒角C0.15MAX	
批准	* 为重点尺寸		单位 mm

型号规格	HL2-SMAKY-SMAKYW-RG316-1000mm
产品名称	SMA型射频电缆组件
制造商	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd