




|    |      |      |    |    |
|----|------|------|----|----|
| 修订 | 变更描述 | 变更单号 | 签名 | 日期 |
|    |      |      |    |    |

技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗：50欧姆
- 6、频率范围：0~6GHz

|    |  |                                               |                                                                                       |                                                                                                                                            |
|----|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 制图 |  | 版次                                            | 比例                                                                                    | 型号规格                                                                                                                                       |
|    |  | 投 影                                           |  |                                                                                                                                            |
| 审核 |  | 未标注公差的，以下列公差表为准                               |                                                                                       | HL2-SMAJ-MMCXJW-RG316-500mm                                                                                                                |
| 批准 |  | 1. X. X±0.2                      4. 去除锐边最大0.1 |                                                                                       | SMA型转MMCX型射频电缆组件                                                                                                                           |
|    |  | 2. X. XX±0.1                    5. 表面粗糙度Ra3.2 |                                                                                       |                                                                                                                                            |
|    |  | 3. 角度±1°                      6. 倒角C0.15MAX   |                                                                                       |  成都恒利泰科技有限公司<br>Chengdu HenryTech Technology co., Ltd |
|    |  | * 为重点尺寸                    单位    mm           |                                                                                       |                                                                                                                                            |