




# HX 2.54-4P DT 300mm 24AWG

XHB2.54mm×4P插头, UL1007, 80 ,24AWG, 线长300mm (1端插头, 另一端剥皮镀锡2mm)



### 技术要求:

1. 标识清晰可见, 表面不得有划痕, 裂纹, 起泡, 污损, 毛刺等;
2. 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
3. 材料: 塑料PA66
4. 额定电流: 1.0A AC, DC
5. 额定电压: 300V AC, DC
6. 接触电阻: 20m
7. 绝缘电阻: 100M
8. 应用线型: AWG #24 (1007)
9. 温度范围: -25 to +85

 深圳市韩下电子有限公司	
日期: 2020-0-15	元件名称: HX 2.54-4P DT 300mm 24AWG
绘制: 李耀凤	
审核: 钟华华	
批准: 罗家金	
尺寸单位: mm	
第 1 页 共 1 页	