

特点

- 低噪声级别
- 税前利润热塑性塑料外壳
- 方形方向
- 可安装在水平和垂直位置

**RS Pro 15mm 、 24 v 直流、直
流轴流风扇、 60 x 60 x
27.2m³ 、 μ v/h 、 1.4w**

RS 号: 541-5205



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 系列交流双滚珠轴承轴流风扇提供经济实惠的冷却解决方案、同时不会影响质量或可靠性。提供坚固的压铸铝框架和交流罩极阻抗保护电动机、这些风扇特别适用于多种应用。

一般规格

气流	27.2m ³ /h
风扇转速	4500rpm
静压	最大 0.019in./10mm H2O
噪音级别	35.5dB
曲线方向	向后
框架	塑料, ULV94 - 0
叶轮	塑料, ULV94 - 0
警报功能	是的
应用	服务器机架、电气机柜和外壳; 生产线、吊扇 / 通风台式计算机、电动机发动机 (汽车中的散热器)、发电机、空气压缩机

电气规格

电动机	无刷直流、锁定转子保护、自动重启、极性保护
交流或直流操作	dc
功耗	1.4W
电源电压	24 V 直流
额定电压	24 V 直流
最大电流	60mA
介电强度	500Vac / 分钟 < 1mA
绝缘电阻	引线和框架之间 10m 欧姆 (500VDC)

机械规格

尺寸	60mm x60mm x15mm
高度	60mm
宽度	60mm
深度	15mm
轴承类型	球形
重量	0.036Kg (0.08lbs)
预期寿命	60、000 小时 (40°C 时为 L10)

操作环境规格

工作温度	-10°C 至 70°C
存储温度	-40°C 至 80°C

认证

合规性 / 认证	ul、ul、tuv、ce、UL94 - V0
----------	------------------------

