

特点

- 印刷° 电路板连接器
- 镀金触点可确保最大效率
- 印刷电路板安装
- 50Ω 阻抗
- 工作频率为 4GHz
- 绝缘材料：聚四氟乙 烯

RS 50Ω Pro² 直向印刷电路板安 装的宾连接器，插孔

RS 号： 546-4027



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro nctor rf 连接器设计用于连接同轴电缆组件、是印刷电路板安装、适用于线对器件应用。

一般规格

同轴连接器类型	BNC 连接器
性别	母
安装类型	印刷电路板安装
终止方法	通孔
身体方向	直向
隔板	否
主体镀层	镍
触点材料	黄铜
触点镀层	金
主体材料	黄铜
类型	BNC
绝缘材料	聚四氟乙烯
应用	天线连接、电缆调制解调器、电信、医疗设备、satcom 、 cctv

电气规格

阻抗	50ohm
极性	正常
工作频率	0GHz 至 1GHz
额定电压	500 v (工作)

操作环境规格

最低工作温度	-65°C
最高工作温度	165°C

认证

合规性 / 认证	EN613140
符合标准	符合 RoHS 标准

