

特点

- 铬钒，提供极佳的强度
- 柔软舒适的棘齿手柄
- 安装箱可减少零件丢失
- 尺寸直接标记在支架上
- 坚固的闩锁，用于牢固闭合

RS PRO 55 件装套筒套件， 1/4 in 方形驱动

RS 库存号： 817-9236



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 专业铬钒钢 1/4 in. 套筒和刀头套件以紧凑型，易于存储的箱供货。此套件具有 8 x 1/4 in. 套筒，尺寸范围为 5 mm 至 12 mm，40 个刀头包括一字，六角，Phillips，Pozidriv 和 Torx。该套件可用于大多数任务，尤其是建筑或维修各种物体，包括汽车维修。套筒通常作为一个套件购买，因为只有一个车削工具，并且需要一套套筒，可以完成许多不同扳手的工作。套筒套件比扳手套件占用的空间更小，可用于车库，家庭，工程和 Metal Work 等各种区域。在选择要购买的套筒套件时，请始终考虑您需要的棘齿或扳手类型，因为使用错误的尺寸会损坏紧固件，使其难以移动。

一般规格

设置类型	套筒和刀头棘齿套件
驱动器类型	方形
件数	55
设置内容	8 x 1/4 in 套筒：5mm，6mm，7mm，8mm，9mm，10mm，11mm，12mm 1 x 1/4 in 棘齿手柄 1 x 1/4 in 延长杆：50，100 和柔性 150mm 1 x 1/4 in 万向接头 1 x 1/4 in 滑动 T 形杆 1 x 1/4 in 耦合器 1/4in 刀头 - 一字：3mm，4mm，5mm，6mm；六角：2mm，2.5mm，3mm，4mm，5mm，6mm；Phillips：PH1 (x2)，PH2 (x5)，PH3 (x3)；Pozidriv：PZ1 (x2)，PZ2 (x5)，Pz3 (x3)；Torx：T10 (x2)，T15 (x2)，T20 (x2)，T25，T27，T30，T40
表面	缎面铬
材料	铬钒
应用	维护，施工，家庭 DIY，机械 / 汽车修理厂

机械规格

驱动器大小	1/4 in
-------	--------

