

## 特点

- 最高工作温度为 70°C
- 额定电压为 600V
- 单芯电缆设计
- 符合 BS6231 标准

## RS PRO 黑色刚性 BU 三级电 缆， 1 mm<sup>2</sup> CSA ， 600V ， 15A ， 100m

RS 库存号： 358-961



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性 1

RS PRO 系列高质量超值三级电缆。这些三级电缆由优质退火铜导线制成，并采用 PVC (聚氯乙烯) 绝缘，是一种极佳的解决方案，适用于控制面板和其他类型的电气设备

### 一般规格

类型	刚性 BU
三级	否
护套颜色	黑色
火灾行为	阻燃
应用	电气柜、工业电气安装、小型电子设备、继电器和仪表板、控制计量、电动机启动器

### 电气规格

额定电压	600V /1000V
额定电流	15A
导线材料	退火铜
绝缘材料	pvc
导线电阻	20°C Ω 时 18.1 Ω / 公里 (标称)

### 机械规格

长度	100m
横截面积	1mm <sup>2</sup>
外径	3.2mm
美国线规	17
芯线束	1/1.13 mm
绞线尺寸	1.13mm
绝缘壁厚	0.8mm
重量	16.6 kg/km (标称)

### 操作环境规格

最高工作温度	70°C
--------	------

### 认证

合规性 / 认证	csa , rohs 合规性证书
符合标准	BS6231

