

## 特点

- 乙缩醛热塑性树脂
- 高拉伸强度、重量轻
- 额定温度 -40°C 至 +120°C
- 可与内六角螺钉配对以形成 翼形螺钉旋钮

## RS Pro 形旋钮、 M3

RS 号: 771-651



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

旋钮可用于我们日常生活中的各种应用、并可执行多种功能、从用作固定手柄到用于拧紧、松动、调整、夹紧和推入其他组件或设备。它们可用于各种应用、从工业和建筑机械到音频和视觉设备。

自组装拇指螺钉旋钮： m3 （ R 771651. ）、 M4 （ R 771667 ）、 M5 （ R 771673. ）、 M6 （ R 771689 ）、 M6 （ R 771695. ）、 M8 （ R 771702. ）。

一般规格

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 螺纹   | M3                       |
| 旋钮形状 | 滚花                       |
| 安装类型 | 无螺纹孔                     |
| 主体材料 | 乙缩醛热塑性                   |
| 颜色   | 黑色                       |
| 表面   | 无纺布哑光表面                  |
| 应用   | 制造 / 工业机械、夹具和固定器、存储和一般家具 |

机械规格

|      |      |
|------|------|
| 螺纹直径 | 3mm  |
| 螺纹长度 | 4mm  |
| 旋钮直径 | 10mm |
| 孔直径  | 8mm  |

认证

|          |          |
|----------|----------|
| 合规性 / 认证 | en 61340 |
|----------|----------|

