

Screwdriver

2 in 1 Stubby Screwdriver

材料

刀头：铬钼钒

钢 (#8660)

手柄：醋酸纤维素手柄

套筒柄：锌合金

表面

刀头：喷砂处理表面

手柄：红色醋酸

硬度

双头刀头热处理至

HRC 48 ~ 56 度

清单

1 件 - 5/16 in. 柄套筒，红色

醋酸短手柄

2 件 - 5/16 in. 六角柄双头刀头，带
用于锁定的中心球销

尺寸：一字 1/4 in. x Phillip 2 号

一字 3/16 in. x Phillip 1 号

(全长 75mm)



备注

扭矩和量规测试符合 bs-2559 标准

[RS 库存号241-7769](#)

特点

1. 铬钼钒钢材料，可传递刀片的高扭矩
2. 几乎无法破坏的醋酸纤维素带槽手柄，提供良好的握持效果
3. 提供两种型号，均随附一字刀头和 Philips 刀头