

特点

- 镀锡铜管
- Durable nylon insulation.
- 高级乙烯基或尼龙绝缘材料（尼龙绝缘、仅用于微型黄色接线端子）
- Durable and reliable termination
- 极具成本效益
- 使用棘齿工具易于压接

RS PRO 对接接头连接器，蓝色，绝缘，镀锡 16 → 14 AWG

RS 库存号： 534-648



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 提供一系列设计用于压接电线的绝缘套圈或对接连接器。这类管状接线端子可用作非焊接电缆接头，使电流安全地从一根线流至另一根线。RS PRO 推出的一系列对接接头端子使用高质量材料制成，经过专业设计，适用于维修、更换或延长电路。

一般规格

拼接类型	对接
触点材料	铜
触点镀层	锡
颜色	蓝色
绝缘	绝缘
绝缘材料	pvc
应用	工业控制系统、汽车和运输部门、机器制造、电气和电子设备、商业和家用电器

机械规格

最小电线尺寸 (mm ²)	1.5mm ²
最大电线尺寸 (mm ²)	2.5mm ²
总长度	24.5mm
直径	4.8mm
最小电线尺寸 (awg)	16AWG
最大电线尺寸 (awg)	14AWG
电线尺寸	16 至 14 awg

操作环境规格

最高工作温度	+105°C
最低工作温度	-20°C
工作温度范围:	-20 至 +105°C

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	ansi / esd s20.20 : 2014 BS D_ENCODING1 : 2007



RS Pro Range

Conversion table	
M3 / 6 BA	M5/ 2BA
M3.5/ 4BA	M6/ 0BA
M4/ 3BA	

Wire Sizes	
Mini Yellow	0.2 - 0.5 mm ²
Red	0.5 - 1.5 mm ²
Blue	1.5 - 2.5 mm ²
Yellow	2.5 - 6.5 mm ²

Technical Specification	
Temperature rating	+70°C
Body Material	Copper
Body Plating	Tin