

特点

- 阻抗为 50 欧姆
- 坚固的黑色护套
- 高性能电缆组件
- 端接每一端、带高质量 smb 连接器

RS Pro RG174 smb 至 male smb Ω 同轴电缆、50 m²

RS 号: 526-0443



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

深受信赖 RS Pro pro 推出一系列高质量公 smb 到公同轴电缆。这些柔性电缆由工业标准组件制成、两端均具有公 smb 连接器、设计用于长距离传输信号且易于安装。

此系列同轴电缆提供各种长度。300mm（5260443）、1m（5260465）和 500mm（5260459）

一般规格

| | |
|--------|---|
| 同轴类型 | RG174 |
| 连接器 a | 男性 smb |
| 接头 b | 男性 smb |
| 端接/末端接 | 端接 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 应用 | 将无线电发射器和接收器与其天线连接、计算机网络（internet）连接、将卫星信号馈送至电视。 |

电气规格

| | |
|------|------|
| 特性阻抗 | 50 Ω |
|------|------|

机械规格

| | |
|------|-------|
| 长度 | 325mm |
| 电缆形状 | 同轴 |

| 项目 | 材料 |
|----|-------|
| 绝缘 | 聚四氟乙烯 |

操作环境规格

| | |
|---------|--------------|
| 工作温度范围: | -40°C 至 85°C |
| 最低工作温度 | -40°C |
| 最高工作温度 | 85°C |

认证

| | |
|----------|--------------|
| 合规性 / 认证 | EN61340 |
| 符合标准 | MIL-STD-348A |

