

特点

- 最高工作温度为 70°C
- 额定电压为 600V/1000V
- 提供 25m 和 100m 长度
- 单芯电缆设计

RS PRO 黑色柔性 BK 三级电缆， 10mm² CSA， 600V， 68A， 25m

RS 库存号： 516-7962



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 系列高质量超值三级电缆。这些三级电缆由优质退火铜导线制成，并采用 PVC (聚氯乙烯) 绝缘，是一种极佳的解决方案，适用于控制面板和其他类型的电气设备。

一般规格

类型	柔性 bk
三级	是的
护套颜色	黑色
火灾行为	阻燃
应用	电气柜、工业电气安装、小型电子设备、继电器和仪表板、控制计量、电动机启动器

电气规格

额定电压	600V
额定电流	68 A
导线材料	退火铜
绝缘材料	pvc
导线电阻	1.91 Ω / 20°C (标称)

机械规格

长度	25m
横截面积	10mm ²
外径	7.2mm
美国线规	7
芯线束	72/0.4mm
绞线尺寸	0.4mm
绝缘壁厚	1mm
重量	112.90 kg/km (标称)

操作环境规格

最高工作温度	70°C
--------	------

认证

合规性 / 认证	csa , rohs 合规性证书
符合标准	BS 62

