

特点

- 远距离检测距离达 2m
- 清晰易读的 lcd 显示屏、带存储器 功能
- 直接读取 RPM 功能
- 随附一系列附件和 Durable 便携箱
- 校准证书（仅提供校准版本）

RS Pro 速计、最佳精确度 $\pm 0.05\%$ 激光 lcd 99999rpm

RS 号: 123-8771



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 的这款专业激光转速计（数字旋转测量仪）采用最新测量技术，装在坚固耐用的外壳内提供，无需接触即可快速准确地光学测量旋转速度、RPM、线速度和距离。符合人体工程学设计的机身使您在任何位置都可以舒适作业。对于在高风险机器附近工作或工作区域访问受限的操作员来说，这款激光转速计是必备设备。

一般规格

类别	激光
最大速度	99999rpm
最低速度	10rpm
显示类型	LCD
显示大小	5 图、1 行
内存	上次值、最大值、最小值
电路	专用微计算机 LSI 单芯片
可选单位	转 / 分
外壳材料	塑料 abs
应用	电机、汽轮机、风扇、车轮、轴、滚轮

测量

参数	照片转速计
范围	10rpm 至 99 、 999 rpm
分辨率	0.1rpm (< 1,000rpm); 1rpm(1,000rpm)
精确度	± (0.05% + 1 位)
时间基准	石英晶体, 4.194mhz

电气规格

电池类型	4V x 1.5v aa (UM3) 电池
------	-------------------------

机械规格

尺寸	72mm x 37mm x 190mm
高度	190mm
长度	72mm
宽度	37mm
重量	250gm

操作环境规格

工作温度	0°C 至 50°C
最高工作温度	50°C
最低工作温度	0°C
工作湿度	小于 than80 。 r.h

