

## 特点

- 转速计输出选项、用于感应和速度控制
- 除税前利润 (UL94V) - 0 热塑性叶轮。
- 支持出色的性能和预期寿命

**RS PRO , 24 V 直流, 直流轴流风扇, 40 x 40 x 10mm , 11.9m<sup>3</sup> Ω / 小时, 2.16W**

RS 库存号: 619-7043



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

由 RS PRO 品牌提供的各种直流滚珠轴承轴向风扇，提供了经济实惠的冷却解决方案，同时不会影响质量或可靠性。这些风扇具有无刷、自动重启、阻抗和极性保护电动机、特别适用于多种应用。所有型号均高度可靠且质量放心。

## 一般规格

气流	6CFM
风扇转速	6000rpm
静压	0.10in/H2O
噪音级别	30.5dB
曲线方向	向后
框架	除税前利润 UL94V - 0 塑料
叶轮	除税前利润 UL94V - 0 塑料
警报功能	否
特殊功能	双滚珠轴承
ip 等级	IP44
应用	服务器机架、电气机柜和外壳；生产线、吊扇 / 通风台式计算机、电动机发动机（汽车中的散热器）、发电机、空气压缩机

## 电气规格

电动机	无刷直流电动机, 极性保护
交流或直流操作	直流
功耗	2.16W
电源电压	24 V 直流
额定电压	24 V 直流
最大电流	900mA
介电强度	500Vac / 分钟 < 1mA
绝缘电阻	引线 and 框架之间 100 m Ω (500 V 直流)

## 机械规格

尺寸	40mm x 40mm x 10mm
高度	40mm
宽度	40mm
深度	10mm
轴承类型	球形
重量	0.017Kg (0.02 磅)
预期寿命	70,000 小时 (40°C 时为 L10)

## 操作环境规格

工作温度	- 20°C 至 70°C
存储温度	-45°C 至 70°C

## 认证

合规性 / 认证	ul、ul、tuv、ce、UL94 - V0
----------	------------------------

# 轴流风扇



LEAD WIRES : UL 1007, 26 AWG, L = 300 +/- 10 mm  
Red = Positive ; Black = Negative.  
White = Tach

