

## 特点

- 316 不锈钢结构
- 3 个 bsp, 母连接
- 150lbs 配件
- 提供多种尺寸
- t 形、用于管道网络连接

**RS Pro 形三通、 1/15g 2in  
( p ) 母 x 1/4 2in in g ( p )  
母 x 1/2 母 g ( p ) 2.17in.**

RS 号: 499-2981



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS PRO 提供一系列不锈钢螺纹管件，适用于需要牢固、可靠的管道连接的应用。广泛用于管道工程，因此水和天然气可在密封结构中流动。这些三通型配件由耐用的 316 不锈钢制成，以确保在管道和软管作业中实现简单且牢固的连接。所有型号均高度可靠且质量极佳。

RS Pro tees 提供各种尺寸选项、可供选择：不锈钢等径三通、1/4z 4in f x 3 - 499-2880 不锈钢等径三通、3/499-2896 in. 8in f x 3 - 499-2896 不锈钢等径三通、1/4 in. 2in f x 3 - 499-2981 不锈钢等径三通、3/499-2997 4in 用于不锈钢等径三通、1in 用于水的 f x 3 - 499-3007 用于不锈钢等径三通、1 个 4in 用于水的 f x 3 - 499-3114 用于不锈钢的三通、1 个 1/2in. 2in f x 3 - 499-32mm 3120Stainless 钢制三通、2in in.

## 一般规格

连接 1	1/2 in. g 母
连接 2	1/2 in. g 母
连接 3.	1/2 in. g 母
形状	圆形
接头类型	三通型
接头方向	三通型
螺纹规格 1	1/2 in
螺纹尺寸 2.	1/2 in
螺纹尺寸 3.	1/2 in
连接性别 1.	母
连接性别 2.	母
连接性别 3.	母
螺纹标准 1	g (并行)
螺纹标准 2.	G
螺纹标准 3.	G
材料	316 不锈钢
应用	管道工业、水和气体

机械规格

长度	2.17 in
外径	1 in

