



简体中

Datasheet

Vertical Steel Toggle Clamp 75kg Holding Force

RS 库存号 [254-642](#)



规格:

- 镀锌钢结构
- 乙烯基把手，让操作员使用舒适
- 可调节止动销，用于增大开口角度
- 随附钢轴和一个氯丁橡胶盖，另附螺母和垫圈
- 实心铆钉
- 手柄锁定在垂直位置
- 轴可在垂直和水平平面上进行调整
- 另提供不锈钢材质
- 可选项目
- 261404 型氯丁橡胶尖头轴
- 254816 型旋转支脚轴
- 261432 型氯丁橡胶盖，适合与旋转支脚轴一起使用

Dimensions:

