

特点

- 直角型宾连接器
- 电缆安装
- 镀银黄铜主体
- 镀银触点
- 电缆组 a

RS 50Ω Pro 直角电缆安装型宾连接器、插头、RG58A

RS 号: 546-4364



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro pro 生产的这款坚固可靠的连接器设计用于 RG213 同轴电缆。它的特点是采用镀银触点和主体，是一种高性价比和高导电性的连接解决方案。坚固的黄铜主体具有 BNC 连接器典型的卡口对接功能，确保与相应连接器的安全和可靠连接。

一般规格

同轴连接器类型	BNC 连接器
性别	公
安装类型	电缆安装
终止方法	夹式
身体方向	直角
电缆类型	RG58A
隔板	否
主体镀层	银
触点材料	铜
触点镀层	银
主体材料	黄铜
类型	BNC
绝缘材料	聚四氟乙烯
应用	天线连接、电缆调制解调器、电信、医疗设备、satcom 、 cctv

电气规格

阻抗	50ohm
极性	正常
工作频率	4GHz
额定电压	500 v (工作)

操作环境规格

最低工作温度	-65°C
最高工作温度	165°C

认证

合规性 / 认证	EN613140
符合标准	符合 RoHS 标准



