

## 特点

- 由铬钒钢和化学黑化表面制成
- 高质量材料提供长使用寿命和使用寿命
- 球形端、易于使用
- 扳手均精密成型、可提供 EXACT 也能精确配合
- 英制尺寸、用于常见应用

## RS Pro 六角扳手套件、I 形、 0.5 in 球形端

RS 号: 449-9612



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro end 内六角扳手套件是一种方便的方法、可将不同 Allen 扳手尺寸保存在一个位置。I 形扳手装在便携式塑料皮套中、整齐有序、可随时用于任何任务。扳手为长 ARM 特别适用于深套螺栓。

## 一般规格

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 英制或公制  | 英制                                   |
| 件数     | 12.                                  |
| 形状     | L                                    |
| 六角扳手类型 | 球形端                                  |
| 材料     | 铬钒钢                                  |
| 表面     | 化学制品黑色表面                             |
| 高度安全   | 否                                    |
| 设置内容   | 12PC 英制超长 ARM 形端六角扳手、带蓝色塑料注塑         |
| 应用     | 它们特别适用于需要调整紧固件或需要拆卸设备的应用。从家具组装到自行车维护 |

## 电气规格

|     |   |
|-----|---|
| 无火花 | 否 |
|-----|---|

## 机械规格

|       |                        |
|-------|------------------------|
| ARM 或 | 长                      |
| 硬度    | 热处理六角扳手、达到 hrc 48 至 52 |

## 尺寸

| 六角扳手尺寸  |        |
|---------|--------|
| 公制      | 英制     |
| 1.27mm  | 1/20in |
| 1.58mm  | 1/16in |
| 1.98mm  | 5/64in |
| 2.38mm  | 3/32in |
| 2.78mm  | 7/64in |
| 3.175mm | 1/8in  |
| 3.57mm  | 9/64in |
| 3.96mm  | 5/32in |
| 4.76mm  | 3/16in |
| 5.55mm  | 7/32in |
| 6.35mm  | 1/4in  |
| 7.93mm  | 5/16in |

## 认证

|                |   |
|----------------|---|
| vde / 1000V 认证 | 否 |
|----------------|---|



