

## 特点

- 切割头 46mm 宽 x 14mm 深的带式电缆终止
- 连接容量 0.3mm<sup>2</sup> 至 25mm<sup>2</sup> μ a 或 0.5mm<sup>2</sup> 至 50mm<sup>2</sup> μ a
- 浸渍乙烯基手柄舒适耐磨

## RS 162mm Pro 平口钳

RS 号: 541-6551



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

我们优质 RS Pro bjaws 的碳钢圆头钳使这些电缆切割器特别适用于切割铜和铝。这些电缆切割器是对任何工具箱的出色补充。

## 一般规格

类型	嵌入式切割器
应用	电缆切割

## 机械规格

总长度	162mm
钳口长度	16mm
钳口长度	16.0mm
材料	铬钼钢 ( 63cr - mo )
最大切割能力	9mm 直径 / 22mm <sup>2</sup> μ m
硬度	热处理到 hrc : 55~65 ( 切削刃 )、hrc : 44~48 ( 手柄 ) 和 hrc : 30~48 ( 接头 )
表面	研磨切削刃、钳子的完全抛光表面、红色手柄
重量	170 克
手柄材料	乙烯基浸渍

Ø 内部:

## 切割器

