

## 特点

- 黑色结构
- 紧凑且坚固的风扇设计
- 出色且一致的气流
- 电动机极性保护

**RS PRO , 24 V 直流, 直流轴  
流风扇, 120 x 120 x 38mm ,  
383.9m<sup>3</sup> /h , 40.8W**

RS 库存号: 703-3473



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。



产品说明

由 RS PRO 为您提供的各种直流叶片轴流风扇可确保在高压和高静态环境中实现出色的冷却效果。坚固的设计和强劲的电动机，结合极性保护，每台轴流风扇都能带来高效冷却和通风效果。所有型号均高度可靠且高质量

一般规格

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 气流    | 226CFM                                                   |
| 风扇转速  | 5000rpm                                                  |
| 静压    | 1.35in/H2O                                               |
| 噪音级别  | 65dB                                                     |
| 曲线方向  | 前进                                                       |
| 框架    | 除税前利润 UL94V - 0 塑料                                       |
| 叶轮    | 除税前利润 UL94V - 0 塑料                                       |
| 警报功能  | 否                                                        |
| 特殊功能  | 双滚珠轴承，转速计                                                |
| ip 等级 | IP44                                                     |
| 应用    | 服务器机架、电气机柜和外壳；生产线、吊扇 / 通风台式计算机、电动机发动机（汽车中的散热器）、发电机、空气压缩机 |



电气规格

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 电动机     | 无刷直流、自动重启、极性保护               |
| 交流或直流操作 | 直流                           |
| 功耗      | 40.8W                        |
| 电源电压    | 24 V 直流                      |
| 最大电流    | 1.7A                         |
| 介电强度    | 500 V 交流时 1 秒，最大泄漏– 500 微安   |
| 绝缘电阻    | 引线 and 框架之间 10m 欧姆（ 500VDC ） |

机械规格

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 尺寸   | 120 毫米 x 120 毫米 x 38 毫米    |
| 高度   | 120mm                      |
| 宽度   | 120mm                      |
| 深度   | 38mm                       |
| 轴承类型 | 球形                         |
| 预期寿命 | 65 、 000 小时（ 45°c 时为 L10 ） |

操作环境规格

|      |              |
|------|--------------|
| 工作温度 | -20°c 至 60°c |
|------|--------------|

认证

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 合规性 / 认证 | ul 、 ul 、 tuv 、 ce 、 UL94 - V0 |
|----------|--------------------------------|

轴流风扇



Drawing(mm):

