

特点

- 乙缩醛热塑性树脂
- 高拉伸强度、重量轻
- 额定温度 -40°C 至 $+120^{\circ}\text{C}$
- 可与内六角螺钉配对以形成翼形螺钉旋钮

RS Pro 形旋钮、 M6

RS 号: 771-689



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

旋钮可用于我们日常生活中的各种应用、并可执行多种功能、从用作固定手柄到用于拧紧、松动、调整、夹紧和推入其他组件或设备。它们可用于各种应用、从工业和建筑机械到音频和视觉设备。

自组装拇指螺钉旋钮： m3 (R 771651.)、 M4 (R 771667)、 M5 (R 771673.)、 M6 (R 771689)、 M6 (R 771695.)、 M8 (R 771702.)。

一般规格

| | |
|------|--------------------------|
| 螺纹 | M6 |
| 旋钮形状 | 滚花 |
| 安装类型 | 无螺纹孔 |
| 主体材料 | 乙缩醛热塑性 |
| 颜色 | 黑色 |
| 表面 | 无纺布哑光表面 |
| 应用 | 制造 / 工业机械、夹具和固定器、存储和一般家具 |

机械规格

| | |
|------|------|
| 螺纹直径 | 6mm |
| 螺纹长度 | 8mm |
| 旋钮直径 | 19mm |
| 孔直径 | 14mm |

认证

| | |
|----------|----------|
| 合规性 / 认证 | en 61340 |
|----------|----------|

