

## 特点

- 在低温环境中具有超柔性
- 出色的耐磨损性
- 可耐受各种化学制品
- 符合 f&da 规定
- 极佳的清晰度、确保清晰可见
- 高耐弯曲性和良好的内存
- 87 肖氏 a 硬度

**RS Pro 管、透明、18.5mm 外径、25m 长、强化、110mm 弯曲半径、燃料、气体、**

RS 号: 339-6310



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

此聚氨酯软管具有出色的弹性、有助于提供极佳的柔性、且具有高耐弯曲性。即使在寒冷条件下、可重复使用的软管收缩仍 Durable、柔软且耐弯曲。耐磨透明软管可耐受各种化学制品、提供极佳的可见性、可查看软管内的堵塞或问题。

## 一般规格

材料	PUR
颜色	透明
强化	是的
应用	燃料、气体、颗粒、液体、粉末、溶剂、气体、液体和液体的输送、干粉末和颗粒（特别是需要良好耐磨性的应用）

## 机械规格

内径	12.5mm
外径	18.5mm
长度	25m
弯曲半径	110mm
安全系数	3:1

## 操作环境规格

最低工作温度	-40°C
最高工作温度	+65°C
最大工作压力	7 Bar
最大脉冲压力	21 bar

## 认证

合规性 / 认证	ISO7751(1997) 聚氨酯软管
----------	------------------------

