



简体中文

数据表

Mains Test Screwdrivers

Multi purpose mains test screwdriver



[RS 库存号451-8971](#)

110 - 250 V 多用途多功能电源测试螺丝刀，包含醒目的 3 个 LED、2.2 m-1/4 和 600k-1/4 瓦特电阻、2 x 1.5 V (1r-41) 电池、一字刀头 - 3.5 x 0.5 mm。它适用于灯泡和熔断器、连续性、短路、电缆跟踪的维护/维修工作，适合维护工程师使用。微波泄漏检测、非接触式电流检测、极性检查 +/-

- 铬钒钢螺丝刀刀头、聚碳酸酯轴和黄铜端盖。
- 镀铬螺丝刀刀头和端盖、透明塑料手柄。
- 热处理达到 38 - 48HRC (刀头)
- 全长: 135 mm
- 净重: 27 克

技术规格:

电压测试直接接触点: 110 - 250V 交流/0 ~ 250V 直流非接

触式电压测试: 110 - 600 V 交流

连续性测试: 0- 50m 欧姆

极性测试: 1.2 - 36 V 直

流

微波泄漏检测: > 5mW/cm sq.

安全屏障: 16 mΩ 电阻器