

## 特点

- 阻抗为 75 欧姆
- 坚固的黑色护套
- 高性能电缆组件
- 两端均有标准插头到插头的宾连接器

## RS Pro RG59 到公头、为公头、 为 75Ω 同轴电缆、直径为 1 μm

RS 号: 426-2117



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

深受信赖的 RS Pro pro 推出一系列高质量同轴电缆。这些柔性电缆由工业标准组件制成、设计用于长距离传输信号、易于安装、使其成为连接到网络系统的极佳解决方案  
 这些 RG59 类电缆最常用于低功率视频和射频信号连接。  
 此系列提供各种电缆长度。2M ( [2843821.](#) )、500mm ( [4262044.](#) )、5M ( [4262117](#) ) 和 1m ( [2843815.](#) )

## 一般规格

同轴类型	RG59
连接器 a	公头 BNC
接头 b	公头 BNC
端接/末端接	端接
护套颜色	黑色
应用	将无线电发射器和接收器与其天线连接、计算机网络 ( internet ) 连接、将卫星信号馈送至电视。

## 电气规格

特性阻抗	75 Ω
------	------

## 机械规格

长度	5m
电缆形状	同轴

## 认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------

