

特点

- 钢螺母固定在弹簧钢笼中
- 两种型号提供两种不同的螺纹尺寸
- 由电镀钢制成
- 特别适合与前面板螺钉一起使用
- 用于固定机柜和外壳的附件

钢制 RS Pro M6 笼式螺母

RS 库存号: 523-121



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

这些 RS Pro 笼式螺母为钢制方形螺母，带弹簧钢环绕，可像笼一样缠绕螺母。该笼具有两个翼，当压缩或挤压在一起时，可将其插入方形孔。然后释放翼片，以将笼式螺母固定到位。它们可快速，轻松地安装，特别适用于将前面板安装到滑动系统和仪器壳体。

此系列包括以下类型：

523-109 – M5，窄 N 型

523-115 – M5，宽 W 型

523-121 – M6，窄 N 型

523-137 – M6，宽 W 型

一般规格

螺纹尺寸	M6
材料	钢
表面	镀锌
应用	机架安装设备，服务器机架和机柜

机械规格

总宽度	13.72mm
切口尺寸	9.53 毫米 x 9.53 毫米
切口长度	9.53mm
切口宽度	9.53mm
用于面板最大厚度	1.63mm
用于最小面板厚度	0.71mm

