

特点

- 设计用于端接或连接电缆端
- 镀锌和无色钝化钢材料
- 不开槽外形
- 上升钳位螺钉端接
- 长度为 1M 和 2m

RS Pro 开槽 din 导轨、 1000mm x 35mm x 7.5mm

RS 号: 467-399



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

由深受信赖的 RS Pro 品牌提供的精选 TS-35 标准 DIN 导轨坚固耐用，可用于安装各种电气和工业设备。TS-35 导轨也被称作“顶帽”，由冷轧钢制成，然后经过镀锌和无色钝化处理。这可确保其强度和防腐蚀特性。不开槽外形，提供多种长度，易于连接和布线。

一般规格

兼容性	TOP
din 导轨类型	TS35 标准
应用	din 导轨 Terminal、power supplies、plug in 继电器、计时器模块、面板仪表、输入 / 输出设备、robotics、自动化和控制设备

机械规格

材料	钢
长度	1000 mm
宽度	35 毫米
高度	7.5 mm

认证

欧洲安全标准	EN5022
--------	--------