

特点

- 制造符合 ISO6789 标准
- 易于读取
- 精确度读数的 $\pm 3\%$
- 双端棘齿

RS PRO 3/8 in 方形驱动刻度盘扭矩扳手，8Nm→40Nm

RS 库存号：575-649



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

此刻度盘扭矩扳手是深受信赖的 RS PRO 品牌提供的一款完美工具，适用于专业应用的操作员。与传统扭矩扳手不同，它具有一个模拟刻度盘，清晰且易于使用，采用 SI 和英制单位。它还包含两个指示器 (主和从)，用于准确读取和设置所需的扭矩值。

一般规格

| | |
|-------|------------|
| 扭矩范围 | 8Nm → 40Nm |
| 驱动形状 | 方形 |
| 驱动器大小 | 3/8in |
| 类型 | 拨号 |
| 精确度 | ±3% |
| 刻度刻度 | 1Nm |

机械规格

| | |
|-----|-----------|
| 总长度 | 244mm 刻度盘 |
|-----|-----------|

认证

| | |
|----------|---------|
| 合规性 / 认证 | ISO6789 |
|----------|---------|



