

## 特点

- M6 六角头固定螺钉
- 长度为 16 mm
- 实心黄铜结构，在潮湿条件下具有耐腐蚀性
- 表面平坦
- 六角头和驱动

# 普通黄铜六角 M6 x 16mm 紧定螺钉

RS 库存号: 483-2362



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS PRO 的这些便携式定位螺钉特别适用于将移动部件固定到位。它们通常用于各种应用，包括工程，产品设计和维修。例如，您可能会看到他们将齿轮锁定在其轴上。

这些紧定螺钉具有 M6 螺纹，可穿过其整个主体长度。它们符合静电控制标准 ANSI/ESD S20.20 : 2014 和 BS EN 61340-5-1 : 2007，可防止静电放电造成的损坏。作为我们值得信赖的 RS PRO 系列的一部分，这些螺钉经过严格测试，以确保其质量和耐用性。最后，它们是六角头，这意味着它们可使用标准扳手轻松拧紧。

## 一般规格

螺纹尺寸	M6
材料	黄铜
表面	普通
螺钉类型	固定螺丝
头部形状	六角
驱动器类型	六角
螺纹类型	公制
防腐蚀	是的
应用	紧固件和固定件； 机器工具和维修； 安全防护； 电子应用； 汽车行业

## 机械规格

长度	16mm
----	------

## 认证

合规性 / 认证	ansi / esd s20.20 : 2014 BS D_ENCODING1 : 2007
----------	--



RS Part No.	Thread Size	Length
4832362	M6	16mm
4832378	M6	20mm
4832384	M6	25mm
4832390	M6	30mm
4832435	M8	30mm
4832441	M8	40mm