

特点

- 通用双端扳手套件
- 快速拧紧或拧松
- 15° 偏移提供检修和转向节间隙
- 只需 5° 即可移动紧固件
- 符合 ANSI 和 DIN 标准

RS PRO 12 件装铬钒钢扳手套件

RS 库存号: 487-280



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 12 件装可逆头扳手套件是适用于专业人士或热衷者的套件。秉承高质量制造理念，由完全硬化和回火铬钒钢制成。高质量构造允许安全操作，即使在高扭矩下也是如此。在两个方向上提供超平滑运动，确保成为任何环境下的耐磨必备工具，特别适用于汽车技术人员。

一般规格

设置类型	棘轮扳手套件
套件中的尺寸	8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm
件数	12pc
材料	落锻铬钒钢 (CR-v#6140)，用于扳手主体，铬钼钢 (SCM-440)，用于棘齿齿轮和棘爪
表面	镀铬，带镜面抛光扳手主体磷酸盐表面，用于棘齿齿轮
应用	机械和工业生产、木材加工 / 木工、汽车工业、石油工业

认证

合规性 / 认证	DIN 899， DIN 475
----------	------------------



