

特点

- 360° 旋转头、用于进入受限区域
- 紧凑、轻型设计、可单手操作
- 无需电源、特别适用于非现场使用
- 宽电线尺寸压接范围为 4mm^2 - 150mm^2
- 36Kn 压接力
- 可调压接行程 5 mm 至 8 mm
- 自动溢流阀、用于指示满压力并防止过压压缩
- 由释放触发器执行的 ram 缩回机构
- 以塑料携带箱供货、空间可容纳 10 人板牙套件

RS Pro 压接工具、用于管状电缆接线片

RS 号: 445-885



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 提供的液压手动工具用于将强力性端子（库存号 **119-160**）压接到电线尺寸范围为 **4 mm²** 到 **150 mm²** 的铝电缆和铜电缆上。此液压压接工具的头部可旋转 **360°**，可轻松进入和在受限工作区域压接。此液压手动压接工具无需电源，使其特别适合现场使用。此液压压接工具的紧凑轻型设计还使其可单手舒适使用。可互换模具咬接到压接工具头中，并通过手柄的重复泵动作实现压接。一旦达到全压接压力，自动泄压阀会发出喀哒声以防止过度压缩。**RAM** 伸缩机制由释放触发器执行，且释放是部件通过压接周期的可能方法。此液压手动压接工具装在塑料携带箱中提供，具有 **10** 套模具的空间

一般规格

| | |
|---------|-----------------|
| 压接工具类型 | 液压 |
| 压接连接器类型 | 管状电缆接线片 |
| 适合与一起使用 | 圆形或六角板牙套件 |
| 应用 | 维护和维修、电气安装、电缆组件 |

机械规格

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 总长度 | 225mm |
| 压接力 | 35KN |
| 电线尺寸 (mm ²) | 4mm ² -150 mm ² |
| 重量 | 1.5kg |
| 压接行程 | 5 mm 至 8 mm |



Drawing:

