

特点

- 特别适合用于粘合、连接和安装
- 设计用于不规则表面
- 减振且可用作气流隔断
- 高强度粘合剂衬背可确保长密封寿命

RS Pro 泡沫胶带、20mm x 10m、5mm 厚

RS 号: 619-1786



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这款出色的 RS PRO 黑色 EPDM 泡沫胶带使用闭孔泡沫，以高性能丙烯酸粘结剂作为热熔粘结剂的替代品。它具有牢固的初始粘附力和极佳的夹持力，适用于各种材料。

一般规格

衬背材料	epdm
颜色	黑色
粘合剂材料	氯丁橡胶
应用	消音、绝缘、衬垫、缓冲 / 衬垫和密封

机械规格

宽度	20mm
厚度	5mm
长度	10m
泡沫密度	102kg/m ³
拉伸强度	689Kpa

操作环境规格

最低工作温度	-40°C
最高工作温度	93°C

认证

合规性 / 认证

rohs 合规性证书

