

特点

- 简易安装
- 六角主体可使用扳手拧紧
- 黄铜结构可提供更好的耐腐蚀性和镀镍
- 提供不同长度
- 此系列提供插入式 / 包容式和包容式 / 包容式配件。
- 这些黄铜支座可在维护时保持导电性 电路

RS Pro 六角支架公 / 母、 30mm 、 M3 x M3

RS 号： 221-178



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 提供了一系列高质量和坚固的六角支座。这些可适应的支座由镀镍黄铜制成，是安全安装 PCB 的极佳解决方案。这些支座通过改善组件的气流，是降低设备温度的理想选择。

一般规格

| | |
|------|-----------------------------|
| 性别类型 | 男 / 女 |
| 材料 | 黄铜 |
| 主体形状 | 六路 |
| 表面 | 镀镍 |
| 镀层 | 镍 |
| 应用 | 办公机械、电信设备、消费电子产品、 Visual 设备 |

机械规格

| | |
|---------|---------|
| 主体长度 | 30mm |
| 螺纹尺寸 | m3 x M3 |
| 螺柱长度 | 10mm |
| 螺纹尺寸 a | M3 |
| 螺纹规格 b | M3 |
| 六角尺寸、平头 | 5mm |
| 孔深 | 10mm |

认证

| | |
|----------|---------|
| 合规性 / 认证 | EN61340 |
|----------|---------|

