

特点

- 3 种彩色交通灯指示器、用于测量温度
- 由 100 微米透明聚酯制成
- 该粘合剂是改性丙烯酸、适用于大多数表面
- 特别适用于在过程管道温度为时向用户显示 运行太高

RS Pro 标签指示器、50°C 至 70°C、3 级

RS 号: 906-4602



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro light 温度标签由 100 微米聚酯制成、是提供物品当前温度的超值解决方案。

一般规格

温度级别数	3
每个产品的标签	10
方向	垂直
可逆性	可逆
精确度	+/-2°C
比例	0 c.
活动材料	微封式单色液晶
存储寿命	12 个月
表面或支架	聚酯
粘合剂类型	改性丙烯酸
储存	存放在阴凉、干燥、黑暗的地方。避免暴露在紫外线下
压力敏感	否
应用	食品工业、制药、医疗产品、工业设备、敏感货物的运输和包装

机械规格

尺寸	52mm X48mm
标签长度	52mm
标签宽度	48mm

操作环境规格

最低温度灵敏度	50°C
最高温度灵敏度	70°C
存储温度	低于-高于 40°C 时为 5

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------

