

## 特点

- 自攻螺钉，带六角头
- 镀锌钢，可在室内应用中提供防腐蚀保护
- 符合 DIN 7504 标准

## RS Pro 亮镀锌钢自钻螺钉，编号 M8 x 19mm 长

RS 库存号： 546-5979



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

这些镀锌钢自钻螺钉来自深受信赖的 RS Pro 品牌，提供与标准自攻螺钉相关的所有优势，但能够在金属板以及更软的材料中钻出自己的导孔。由于它们具有盘头，因此可在螺钉和表面材料之间提供极佳表面固定。它们还具有 Posidriv 头，可在驱动时提供极佳的扭矩。

## 一般规格

驱动器类型	米字
头部形状	平移
应用	轻型和重型金属板，软塑料，加热和空调，金属和玻璃纤维制造行业

## 机械规格

长度公制	19mm
材料	钢
螺纹尺寸 ( uts )	#8
英制长度	3/4 in
表面	亮镀锌、钝化

## 认证

合规性 / 认证	din 7504-n
----------	------------

