

特点

- 电动机极性保护
- 双滚珠轴承内部构件
- 紧凑且坚固的风扇设计
- 压铸铝框架（黑色）
- 极佳且一致的气流

**RS Pro 20mm 、 24 v 直流、直
流轴流风扇、 40 x 40 x
15.3m³ 、 1 μ v/h 、 2.2 w**

RS 号： 541-5160



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

由 RS PRO 提供的各种直流无刷轴向风扇可提供极佳的冷却效果。坚固的设计和强劲的电动机，结合极性保护，每台轴流风扇都能带来高效冷却和通风效果。所有型号均高度可靠且品质卓越。

一般规格

气流	9CFM
风扇转速	7800rpm
静压	0.30in/H2O
噪音级别	36dB
曲线方向	向后
框架	除税前利润 UL94V - 0 塑料
叶轮	除税前利润 UL94V - 0 塑料
警报功能	否
应用	服务器机架、电气机柜和外壳；生产线、吊扇 / 通风台式计算机、电动机发动机（汽车中的散热器）、发电机、空气压缩机

电气规格

电动机	无刷直流、自动切断、自动重启、极性保护
交流或直流操作	dc
功耗	2.2W
电源电压	24 V 直流
额定电压	24 V 直流
最大电流	90mA
介电强度	500Vac / 分钟 < 1mA
绝缘电阻	引线和框架之间 10m 欧姆 (500VDC)

机械规格

尺寸	40mm x40mm x20mm
高度	40mm
宽度	40mm
深度	20mm
轴承类型	球形
重量	0.027Kg (0.06lbs)
预期寿命	60、000 小时 (45°C 时为 L10)

操作环境规格

工作温度	-10°C 至 70°C
存储温度	-40°C 至 80°C

认证

合规性 / 认证	ul、ul、tuv、ce、UL94 - V0
----------	------------------------

