

特点

- 镀锡铜管
- 高级乙烯基或尼龙绝缘材料（尼龙绝缘、仅用于微型黄色接线端子）
- 颜色编码、易于识别电线尺寸
- 使用棘齿工具易于压接
- **Durable and reliable termination**
- 极具成本效益

RS Pro 接头连接器、黄色、绝缘、镀锡 12 → 10 awg

RS 库存号: 239-4234



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 提供一系列设计用于压接电线的绝缘套圈或对接连接器。这类管状接线端子可用作非焊接电缆接头，使电流安全地从一根线流至另一根线。RS PRO 推出的一系列对接接头端子使用高质量材料制成，经过专业设计，适用于维修、更换或延长电路。

一般规格

拼接类型	对接
触点材料	铜
颜色	黄色、
绝缘	绝缘
绝缘材料	尼龙
应用	工业控制系统、汽车和运输部门、机器制造、电气和电子设备、商业和家用电器

机械规格

最小电线尺寸 (mm ²)	0.2mm ²
最大电线尺寸 (mm ²)	0.5mm ²
总长度	20mm
直径	2mm
最小电线尺寸 (awg)	26AWG
最大电线尺寸 (awg)	22AWG
电线尺寸	26 至 22 awg

操作环境规格

最高工作温度	+105°C
最低工作温度	-20°C
工作温度范围:	-20°C 至 +105°C

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	ansi / esd s20.20 : 2014 BS D_ENCODING1 : 2007

