

## 特点

- 25 m 长
- 特别适用于电子产品
- EHT (适用于超高张力)
- PVC 材料

## RS PRO 红色, 0.5 mm<sup>2</sup> 设备电线, 25m

RS 库存号: 906-0600



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

由 RS PRO 为您提供的一系列设备电线适用于电路板和控制面板内的内部电子布线。此架空电线随附 PVC 绝缘，以卷供货，是您应用的极佳补充。所有型号均高度可靠且质量放心。

## 一般规格

类型	设备电线
导线材料	铜
护套颜色	红色
绝缘材料	聚乙烯
火灾行为	阻燃
屏蔽类型	无屏蔽
绞线数	7
应用	电路板，计算机内部，车灯，移动电话和其他电池供电设备

## 电气规格

美国线规	15AWG
芯线束	7/0.3mm
额定电压	25kV 直流
导线电阻	$\Omega$ ( $\mu$ m/km) : <36.5 时的直流电阻
介电强度	4.2+/-0.1

## 机械规格

横截面积	0.5mm <sup>2</sup>
外径	5.2mm
长度	25m
绝缘壁厚	1.7mm
导线直径 ( mm )	7/0.3+/-0.008

## 操作环境规格

最低工作温度	-15°C
最高工作温度	70°C
工作温度范围:	-15°C 至 90°C

## 认证

符合标准	符合 RoHS 标准
------	------------

