

特点

- 各种尺寸的钢定位销
- 符合 BS / ISO 8734 限制。B 型
- 测量系统
- 加工至高容差
- 精确定位和对齐

3mm 直径普通钢平行销 12mm

RS 库存号: 270-552



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS Pro 系列定位销由钢制成，提供各种尺寸。定位销为小型圆柱形，是一种工业紧固件，可用于将零件固定在固定位置，保持不同零件之间的对齐，或将两个或多个项目连接在一起。这些公制定位销特别适用于维修和维护部门。

提供的选项包括以下尺寸：

- 270-524 - 2.5x10 毫米
- 270-530 - 2.5x12 毫米
- 270-546 - 2.5x20 毫米
- 270-552 - 3x12 毫米
- 270-568 - 3x20 毫米
- 270-574 - 3x24 毫米
- 270-580 - 4x20 毫米
- 270-596 - 4x24 毫米
- 270-603 - 4x32 毫米
- 270-619 - 5x20 毫米
- 270-625 - 5x28 毫米
- 270-631 - 5x36 毫米
- 270-647 - 6x24 毫米
- 270-653 - 6x32 毫米
- 270-669 - 6x40 mm
- 270-675 - 8x24 毫米
- 270-681 - 8x40 毫米
- 270-697 - 8x50 毫米
- 270-704 - 10x24 毫米
- 270-710 - 10x40 毫米
- 270-726 - 10x50 毫米

一般规格

引脚类型	平行
材料	合金钢
表面	普通
应用	主轴和定位销

机械规格

定位销



直径	3mm
长度	12mm
倒角长度	0.8mm
皇冠	0.3mm
硬度	C58 至 62 罗克韦尔
规格	din 6325

