

特点

- 低噪声级别
- 税前利润热塑性塑料外壳
- 方形方向
- 可安装在水平和垂直位置

RS PRO , 12 V 直流, 直流轴流风扇, 30 x 30 x 10 mm , 7.8m³ Ω / 小时, 1.4 W

RS 库存号: 541-5413



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 系列交流双滚珠轴承轴流风扇提供经济实惠的冷却解决方案、同时不会影响质量或可靠性。提供坚固的压铸铝框架和交流罩极阻抗保护电动机、这些风扇特别适用于多种应用

一般规格

气流	4.6CFM
风扇转速	10000rpm
静压	0.20in/H2O
噪音级别	31dB
曲线方向	前进
框架	PBT UL94V - 0 塑料
叶轮	PBT UL94V - 0 塑料
警报功能	否
特殊功能	双滚珠轴承
ip 等级	IP44
应用	服务器机架、电气机柜和外壳；生产线、吊扇 / 通风台式计算机、电动机发动机（汽车中的散热器）、发电机、空气压缩机

电气规格

电动机	无刷直流、自动切断、自动重启、极性保护
交流或直流操作	直流
功耗	1.4W
电源电压	12V 直流
额定电压	12V 直流
最大电流	100mA
介电强度	500Vac / 分钟 < 1mA
绝缘电阻	引线和框架之间 10m 欧姆 (500VDC)

机械规格

尺寸	30mm x 30mm x 10mm
高度	30mm
宽度	30mm
深度	10mm
轴承类型	球形
重量	0.01Kg (0.02 磅)
预期寿命	70、000 小时 (40°C 时为 L10)

操作环境规格

工作温度	-20°C 至 75°C
存储温度	-40°C 至 80°C

认证

合规性 / 认证	ul、ul、tuv、ce、UL94 - V0
----------	------------------------

Ø 内部:

轴流风扇

