

特点

- 自粘式
- 快速，轻松安装
- 低易燃性
- 干净的白色表面
- -20°C 至 70°C 温度范围
- 柔性

RS Pro 白色一字柔性面板线槽 - 柔性插槽， W20 mm x D20mm ， L500mm ， 聚丙烯

RS 库存号： 598-608



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

聚丙烯柔性线槽为白色，可为任何工作区域提供清洁的临床表面。粘性扁平背面让您整理电缆，而不会对应用区域造成任何永久性损坏，这还可实现简单而有效的安装。我们的线槽为圆形，可燃性低，自熄灭符合 UL94-V1 标准且无卤。基座具有额外的插槽，可在需要时接受更多固定件，使此线槽特别适用于您的所有电缆和附件管理需求。

一般规格

线槽 / 链类型	开槽柔性面板线槽
材料	聚丙烯
颜色	白色
火灾行为	阻燃，无卤，低烟雾密度，自熄灭
紧固类型	自粘式
应用	办公室和室内工作空间、各种长度、电气车间、学校、医院、酒店以及客户在电缆之间行走的任何地方

机械规格

长度	500mm
宽度	20mm
深度	20mm
插槽类型	柔性

操作环境规格

工作温度范围:	- 20°C 至 70°C
---------	---------------

认证

符合标准

UL 94 V-1

