

特点

- 坚固的镀镍主体
- 与同轴插头适配器之间的插座
- 阻抗为 75 欧姆
- 镀金触点
- 包容式同轴适配器

直向 75Ω Coax adapter 连接器、将插座连接到同轴插座 1GHz

RS 号: 546-4099



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 同轴母适配器具有镀镍主体、螺母和垫圈以及镀金中心触点。它具有 $75\text{ k}\Omega$ 阻抗和 0 至 4 GHz 的工作频率。它适用于各种应用、包括视频信号和测试设备

一般规格

适配器类型	与同轴插头之间的插座
适配器类型 a	BNC
适配器类型 b	同轴
性别 a	母
性别 b	母
身体方向	直向
触点镀层	金
主体镀层	镍
触点材料	黄铜
绝缘材料	聚四氟乙烯
主体材料	黄铜
垫圈材料	黄铜
中心触点材料	铍铜合金
主体表面	镍 $100\mu\text{m}$ 最小值
垫圈表面	镍
中心触点表面	金
应用	测试和测量、通信系统、GPS 线、wi-fi 设备

电气规格

阻抗	75 Ω
工作频率	1GHz
极性	正常
额定电压	500 v

机械规格

长度	32.5mm
----	--------

操作环境规格

工作温度	-65°C 至 +165°C
------	----------------

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------



