

特点

- 阻燃：UL 94 V-2 标准
- 标记电缆束，易于识别
- 适用于多种用途
- 易于使用螺纹拧紧
- 不易松脱

RS PRO 白色尼龙电缆扎带， 100mm x 2.5mm

RS 库存号： 390-274



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

此尼龙类型常用于需要高机械强度、刚度、良好的热稳定性和/或耐化学性的应用。它们的功能与带子一样，可保持电缆的整洁，有多种尺寸和长度可供选择。

一般规格

类型	不易松脱
颜色	白色
材料	尼龙 66
应用	电气安装 电子产品 工业自动化 电信 电缆管理 家庭 /DIY 花园
耐受	耐化学性和耐热性
防紫外线	是的
最低工作温度	-50°C
最高工作温度	85°C
火灾行为	阻燃
数量	100

机械规格

宽度	2.5mm
拉伸强度	78.4N
最大捆绑包强度	23mm

认证

符合标准	UL94 V-2 , cURus , ABS , 符合 RoHS 标准
------	-------------------------------------

