

特点

- 乙缩醛热塑性树脂
- 高拉伸强度、重量轻
- 额定温度 -40°C 至 $+120^{\circ}\text{C}$
- 可与内六角螺钉配对以形成翼形螺钉旋钮

RS Pro 形旋钮、 M5

RS 号: 771-673



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

旋钮可用于我们日常生活中的各种应用、并可执行多种功能、从用作固定手柄到用于拧紧、松动、调整、夹紧和推入其他组件或设备。它们可用于各种应用、从工业和建筑机械到音频和视觉设备。

自组装拇指螺钉旋钮： m3 (R 771651.)、 M4 (R 771667)、 M5 (R 771673.)、 M6 (R 771689)、 M6 (R 771695.)、 M8 (R 771702.)。

一般规格

螺纹	M5
旋钮形状	滚花
安装类型	无螺纹孔
主体材料	乙缩醛热塑性
颜色	黑色
表面	无纺布哑光表面
应用	制造 / 工业机械、夹具和固定器、存储和一般家具

机械规格

螺纹直径	5mm
螺纹长度	6mm
旋钮直径	16mm
孔直径	12mm

认证

合规性 / 认证	en 61340
----------	----------

